



Postolje, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 1
GTIN	7290005393044
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Izvedba	Preklopni magnet
Visina	55 mm
Duljina	75 mm
Priključni navoj	M8
Snaga prianjanja	1000 N
širina	50 mm
Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M