

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 140
GTIN	4020772072421
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

Nosivost	120 kN
Ø donjeg dijela	68 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	20 - 40 mm
najveća visina dosjeda	140 mm
Ø glave	68 mm
najmanja visina dosjeda	100 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac