

**Postolje, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442140 2
GTIN	4045197367389
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Duljina	117 mm
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Visina	55 mm
Izvedba	Preklopni magnet
širina	50 mm
Snaga prianjanja	1300 N

Priključni navoj	M10×1,25
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M