



Postolje, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 2
GTIN	7290005393051
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Priključni navoj	M10×1,25
Izvedba	Preklopni magnet
Visina	55 mm
Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Snaga prianjanja	1300 N
širina	50 mm
Duljina	120 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držač za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držač za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
Držač za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držač za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držač za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M