

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 200
GTIN	4020772072490
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom. Vrlo čvrsta izvedba za velike obratke.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najmanja visina dosjeda	140 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	20 - 40 mm
Ø donjeg dijela	100 mm
Nosivost	350 kN
najveća visina dosjeda	200 mm
Ø glave	80 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac