

PLANOLITH**Univerzalni fini mjerni stol s 3-D NOGA zglobnim stativom, duljina stola×širina: 400X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Mjerna površina dijamantno lepana, uključivo certifikat o ispitivanju. Masivni 3D mjerni krakovi s mehaničkim središnjim pritezanjem. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Brzo i jednostavno pozicioniranje. Univerzalni držac mjernog sata.

S preciznim namještanjem, za stezne drške s \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cola i mjerne naprave u obliku lastina repa.

Tehnički opis

Duljina zglobnog kraka L_2	113 mm
Težina	17,5 kg
Duljina zglobnog kraka L_1	133 mm
Priključni navoj	M8
Radius kretanja 3-D zglobnog kraka	290 mm
Standard	DIN 876/1

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Usluge

KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Pribor

3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Držac za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM