

**Teški navojni oslonac, najveća visina dosjeda: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374400 300
GTIN	4020772072636
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od poboljšanog čelika, lakiran.
- Vreteno s trapeznimnavojem.

**Napomena:**

S provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

**Tehnički opis**

Duljina noge	220 mm
Širina noge	190 mm
Širina proreza	26 mm
najmanja visina dosjeda	200 mm
Udaljenost središta proreza	150 mm
Nosivost	80 kN
najveća visina dosjeda	300 mm

Glava SW	65 mm
Tip	6435S
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac