


**Par čeljusti za nisko stezanje Bulle s priborom, širina utora a: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375110 14
GTIN	4020772072964
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Ravna izvedba, bez T vijaka. Stezanje pod bilo kojim kutem u odnosu na utor stola. Kada se pritegne bočni vijak obradak je čvrsto stegnut na stol stroja putem čeljusti klina.

Upotreba:

Za nisko stezanje ploča izravno na stolu stroja.

Materijal:

Poboljšani čelik, i bruniran.

Dio isporuke:

Uključuje 2 pričvrtna vijka, DIN 912, 10.9, T-utorne matice i 6-kutni ključ ISO 2936 C.

Napomena:

Isporučuje se samo u paru!

Tehnički opis

Širina utora a	14 mm
Duljina	80 mm
Visina	20 mm
širina	40 mm
za stezne vijke	M12
Tip	6490

Vrsta proizvoda

Pritezač prema dolje