

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 210mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 210
GTIN	4020772072438
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najveća visina dosjeda	210 mm
najmanja visina dosjeda	140 mm
Ø glave	70 mm
Ø donjeg dijela	80 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	20 - 40 mm
Nosivost	170 kN
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac