

PLANOLITH**Univerzalni fini mjerni stol s 3-D NOGA zglobnim stativom, duljina stola×širina: 400X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Mjerna površina dijamantno lepana, uključivo certifikat o ispitivanju. Masivni 3D mjerni krakovi s mehaničkim središnjim pritezanjem. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Brzo i jednostavno pozicioniranje. Univerzalni držač mjernog sata.

S preciznim namještanjem, za stezne drške s \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cola i mjerne naprave u obliku lastina repa.

Tehnički opis

Težina	28 kg
Radijus kretanja 3-D zglobnog kraka	600 mm
Duljina zglobnog kraka L ₂	223 mm
Priključni navoj	M10×1,25
Duljina zglobnog kraka L ₁	287 mm
Standard	DIN 876/1

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Usluge

KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Pribor

3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM