

PLANOLITH**Univerzalni fini mjerni stol Granit, duljina stola: 260mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442534 260
GTIN	2050002047044
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Mjerna površina fino dijamantno lepana. Izuzetno kruta i čvrsta konstrukcija. Granitna ploča vrhunske kvalitete i tvrdoće.

Precizni mjerni stol s univerzalnim mjernim stativom. Pritezanje u 3 točke za visoku krutost.

Držać za mjerni sat s finim podešavanjem za Ø drške 6 mm, 8 mm, 3/8 cola i mjerne satove u obliku lastina repa.

Ravnost ≤ 2 μm.

Tehnički opis

Duljina mjerne površine	200 mm
Širina stola	140 mm
Istovar	210 mm
Širina mjerne površine	140 mm
Poprečni krak Ø	16 mm
Težina	7 kg

Maksimalna mjerna visina	260 mm
Priključni navoj	M10
Ø stupa	18 mm
Duljina stola	260 mm
Standard	DIN 876
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Usluge

KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------