

**Teški navojni oslonac, najveća visina dosjeda: 460mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374400 460
GTIN	4020772072643
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od poboljšanog čelika, lakirano.
- Vreteno s trapeznimnavojem.

**Napomena:**

S provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

**Tehnički opis**

Nosivost	60 kN
Duljina noge	220 mm
Širina noge	190 mm
najveća visina dosjeda	460 mm
Udaljenost središta proreza	150 mm
Glava SW	65 mm
najmanja visina dosjeda	290 mm

Širina proreza	26 mm
Tip	6435S
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac