



Postolje, tip: F



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 F
GTIN	7290005398223
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni sklopni magneti s prizma postoljem. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Različiti unutarnji navoji za prihvat različitih zglobnih ručica.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Snaga prianjanja	1000 N
Usmjerenje priključnog navoja	divers
Visina	55 mm
Izvedba	Fleximagnet
Priključni navoj	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
širina	50 mm

Duljina	75 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 600	442110 600
3-D zglobne poluge tip 600	442114 600
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240