

**Navojni oslonac s čeličnim kućištem, najveća visina dosjeda: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373500 300
GTIN	4020772072445
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najmanja visina dosjeda	190 mm
Nosivost	350 kN
najveća visina dosjeda	300 mm
Ø glave	80 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	20 - 40 mm
Ø donjeg dijela	100 mm
Tip	6400

Vrsta proizvoda

Navojni oslonac