



Postolje, tip: V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442120 V
GTIN	7290003243327
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Vakuumsko postolje naliježe na sve ravne površine te neporozne površine.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Visina	26 mm
Priključni navoj	M8
Izvedba	Vakuumsko postolje
Duljina	100 mm
Snaga prianjanja	350 N
širina	100 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Držac za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držac za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
Držac za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držac za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držac za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držac za mjerni stativ tip H	442100 H
Držac za mjerni stativ tip K1	442100 K1