

**Teški navojni oslonac, najveća visina dosjeda: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374400 750
GTIN	4020772072650
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od poboljšanog čelika, lakiran.
- Vreteno s trapeznimnavojem.

**Napomena:**

S provrtom za centriranje Ø 12 mm za glave art. 375000 – 375030.

**Tehnički opis**

Širina noge	190 mm
Duljina noge	220 mm
Širina proreza	26 mm
Glava SW	65 mm
najmanja visina dosjeda	430 mm
Nosivost	50 kN
Udaljenost središta proreza	150 mm

najveća visina dosjeda	750 mm
Tip	6435S
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac