

Mitutoyo**Visokoprecizan visinomjer, visina označavanja: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443500 200
GTIN	4946368091303
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom, **mjerilo od kaljenog čelika te brušeno**. Svi dijelovi za očitavanje su kromirani bez sjaja. Oštra i izrazito crna skala. S preciznim namještanjem. Lagano povišeni bridovi mjerne letvice sprječavaju da kliznik ošteti skalju. Nulta točka skale i mjerni krak prilagođeni su donjoj površini postolja (mogućnost označavanja od „0“). Na taj način se dimenzije s nacrtu može izravno prenositi bez pogreške u preračunu. Iгла za označavanje od **kaljenog čelika**.

Tehnički opis

Presjek mjernih stupova	20×6 mm
Visina označavanja	200 mm
Širina površine podnožja	65 mm
Duljina površine podnožja	100 mm
Kalibriranje	E1
Skale	1/50 mm

Granica odstupanja	0,03 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300
DAkkS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300

Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 200 mm	443510 200
--	------------