

**Univerzalni mjerni stol, duljina stola: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442940 180
GTIN	4030234000114
Razred artikla	46K

Opis**Izvedba:**

Čvrsto lijevano postolje; pravokutni mjerni stol. Površina mjernog stola kaljena i najfinije brušena s utorima za prašinu. Čvrsti, kaljeni odnosno tvrdo kromirani stup s navojem i maticom za učvršćivanje. Kaljena odnosno tvrdo kromirana namjestiva poprečna poluga za mjerne satove ili komparatore. Ø držača mjernog sata 8 mm, izmjenjivi (10 h7 na upit).

Ravnost ≤ 16 µm.

Tehnički opis

Duljina stola	180 mm
Istovar	180 mm
Poprečni krak Ø	22 mm
Ø stupa	35 mm
Težina	13 kg
Širina stola	98 mm

Maksimalna mjerna visina	180 mm
Standard	Standard proizvođača
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Usluge

KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------