

HOLEX**Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418755 200
GTIN	4045197640567
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno dubinsko pomično mjerilo za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa i rupa. Izvedba kojom se štedi na težini od čelika pojačanog aluminijskim profilima, površinom obloženom oksidom. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Različiti mjerni šiljci (M2,5) mogu se zaviti u mjernu letvicu.

Aluminijski profil ojačan čelikom s eloksiranom površinom. Dvostruko vođenje prizmatičnim vodilicama. Mjerni šiljci (M2,5) izmjenjivi.

Upotreba:

Mjerenje suženja, utora, provrta i upusta.

Dio isporuke:

Mjerni šiljci s čeličnom kuglicom, pločasti uložak, br. 434900 vel. 11, mjerni graničnik 150 mm i 350 mm, baterija br. 081560 vel. LR44.

Napomena:

Mjerni graničnici od 550 mm, 750 mm i 900 mm na upit.

Tehnički opis

Presjek mjerne vodilice	23,5 × 9 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Ø mjerne šipke	4 mm
Ø disk umetka	10 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / Inch

Granica odstupanja	0,03 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer s utorima

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
--	-------------