

Mahr**Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418702 500
GTIN	4059192003463
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Mjerne površine su precizno lepene. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani \varnothing 1,5 mm, 5 mm duljine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 500 mm
Duljina mosta	150 mm
Kalibriranje	A1
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm
Presjek mjerne vodilice	16x4 mm

Prihvat	RS232C-priključak
Prihvat	USB-priključak
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / cola
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500

Pribor

Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kablesimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Bazni produžetak 300 mm	418610