


**Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPGP, za maksimalni Ø obratka: 240mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443230 240
GTIN	2050001698810
Razred artikla	46L

Opis**Izvedba:**

Kaljena i brušena osnovna ploča, kućište ležaja od aluminijske visoke čvrstoće. Pomične ploče za okretanje, jako opteretive, jedna ploča može se podesiti za dijelove različitih promjera (do 60 mm). Za ispravnu primjenu **dodatno je potreban** zglobni stativ za prihvat mjernog sata ili mjernog sata s ticalom.

Upotreba:

Ispitivanje aksijalnog i radijalnog odstupanja cilindričnih dijelova do 240 mm promjera.

Točnost:

Koncentričnost **0,002 mm.**

Dio isporuke:

Osnovna ploča s 2 ploče za okretanje, od jedna namjestiva ploča za okretanje (bez zglobnog stativa i mjernog sata).

Dodatni pribor:

Zglobni stativ s T maticom br. 443295.

Tehnički opis

Širina osnovne ploče	200 mm
Duljina osnovne ploče	600 mm
za maksimalni Ø obratka	240 mm
Težina	30 kg

Širina T-utora H7	10 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Pribor

Zglobni stativ s T maticom duljina 200 mm	443295 200
Zglobni stativ s T maticom duljina 130 mm	443295 130