

Mitutoyo**Visokoprecizan visinomjer, visina označavanja: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443500 300
GTIN	4946368096223
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom, **mjerilo od kaljenog čelika te brušeno**. Svi dijelovi za očitavanje su kromirani bez sjaja. Oštra i izrazito crna skala. S preciznim namještanjem. Lagano povišeni bridovi mjerne letvice sprječavaju da kliznik ošteti skalju. Nulta točka skale i mjerni krak prilagođeni su donjoj površini postolja (mogućnost označavanja od „0“). Na taj način se dimenzije s nacrtu može izravno prenositi bez pogreške u preračunu. Iгла za označavanje od **kaljenog čelika**. S pomičnom mjernom letvicom.

Tehnički opis

Visina označavanja	300 mm
Presjek mjernih stupova	28×9 mm
Kalibriranje	E1
Duljina površine podnožja	135 mm
Širina površine podnožja	91 mm
Skale	1/50 mm

Granica odstupanja	0,04 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300
DAkkS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300

Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443510 300
--	------------