

**Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418695 200
GTIN	7630041106480
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Veliki digitalni prikaz od 11 mm, zaštita IP67, kućište Soft touch, vrijeme trajanja baterije iznosi 12000sati, Standby aktivacija nakon 10min., automatsko isključenje nakon 2h, sučelje TLC-TWIN, upuštena mjerna površina širine 4 mm.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalno za mjerenje dubine, provrta, visine i udaljenosti.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Kalibriranje	A1
Duljina mosta	100 mm
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-priključak

Presjek mjerne vodilice	15×4 mm
Trajanje rada	12000 h
Mjerno područje	0 - 200 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / cola
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB