

**Dubinomjer, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418300 200
GTIN	4045197203649
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač matirano kromirani. Skala se može podešavati. Skala s izrazitim kontrastom. **Mjerne i dosjedne površine fino lepane.** Pomoću dodatnih graničnika (br. 418744), mogu se mjeriti i široka udubljenja.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnici art. 418744 (180 – 320 mm).

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 200 mm
Podjela	1/20 mm
Duljina mosta	100 mm
Presjek mjerne vodilice	11×4 mm
Duljina skale	39 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260