


HOLEX**Dubinomjer s kukom, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418500 200
GTIN	4045197203694
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica matirano kromirana. Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Tanka upuštena mjerna letvica s podjelom na obje strane. Okretom mjerne letvice **može se koristiti i kao normalni dubinomjer**. Mjerne površine najfinije brušene.

Dio isporuke:

Vel. 500 L u jednoj kutiji.

Tehnički opis

Duljina skale	39 mm
Presjek mjerne vodilice	8×3 mm
Dimenzija kukice b	5 mm
Duljina mosta	100 mm
Dimenzija kukice a	20 mm
Podjela	1/20 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A2
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200
KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200