




Uređaj za ispitivanje koncentričnosti, bez mjernoga sata, visina vrha: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	443000 150
GTIN	4030234000305
Razred artikla	46K

Opis

Izvedba:

Mjerni stativ: S preciznim podešavanjem i prihvatom 8 H7. Poprečnu ručicu moguće je namještati po visini i prema svim stranama. **Konjići:** pomični. Lijevi konjić s nepomičnim vrhom, desni konjić s pomičnim vrhom. **Mjerna klupa:** Precizno izbrušena, s 2 T utori. Za prihvat konjića (tolerancija H7), odnosno mjernog stativa. **Ravnina prema DIN 876/1.**

Upotreba:

Za mjerenje koncentričnosti i ravnosti te za usporedno ispitivanje paralelnosti i promjera.

Dio isporuke:

Mjerna klupa, mjerni stativ. Rotirajući šiljak za tokarilice bez prizme.

Tehnički opis

Pinole Ø	22 mm
Duljina osnovne ploče	700 mm
Širina osnovne ploče	180 mm
Težina	38 kg
Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića	±0,01 mm
Ø stupa	22 mm

Visina vrha	150 mm
Maksimalna širina vrha	450 mm
Visina stupa	250 mm
ukupna visina bez mjernog stativa	250 mm
Duljina poprečnog kraka	125 mm
Poprečni krak Ø	16 mm
Širina T-utora H7	12 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
maksimalna opteretivost po paru	20 kg
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Pribor

Par uređaja za ispitivanje s valjcima za visinu vrha 100 mm	443160 100
Par uređaja za ispitivanje s valjcima namjestive visine za maksimalni Ø obratka 65 mm	443050 65