



Mali mjerni stol, tip: 50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442930 50
GTIN	4030234000008
Razred artikla	46K

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. Ø držača mjernog sata 8 mm.

Površina stola s utorima za prašinu. Čvrsta izvedba bez preciznog namještanja.

Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibriranje: D1

Istovar: 49 mm

Maksimalna mjerna visina: 100 mm

Ø stupa: 22 mm

Stol Ø: 50 mm

Ukupna visina: 200 mm

Težina: 2,3 kg

Tehnički opis

Ø stupa	22 mm
Istovar	49 mm
Težina	2,3 kg

Maksimalna mjerna visina	100 mm
Ukupna visina	200 mm
Stol Ø	50 mm
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mali mjerni stol

Usluge

Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	016220 400X400
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400