


**Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPG, za maksimalni Ø obratka: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443300 40
GTIN	2050001944726
Razred artikla	46L

Opis**Izvedba:**

Robustna konstrukcija s prednapregnutim valjnim ležajevima.

Tip RPG za ispitivanja u serijskoj proizvodnji

Upotreba:

Za ispitivanje na vanjskim, unutarnjim i ravnim površinama rotirajućih elemenata.

Točnost:

Koncentričnost **0,002 mm.**

Dio isporuke:

Uključuje ključ i brus (bez mjernih satova).

Dodatni pribor:

Križni klizač za mjerenje ravnih površina.

Mjerni klizač sa šiljkom ili prevučenim valjkom.

Zglobna ručica s držačem mjernog instrumenta.

Valjci s HM prevlakom.

Električni pogon s varijabilnim transformatorom.

Pneumatski zakretni krak s vlačnim valjkom.

Napomena:

Svi tipovi uređaja s drugim tipom valjka (valjci s utorima ili cilindrični valjci) na upit.

Tehnički opis

Ø valjka	55 mm
Težina	11 kg
za maksimalni Ø obratka	40 mm
Tip kotačića	Valjci s utorima
Duljina osnovne ploče	400 mm
Širina osnovne ploče	160 mm
za Ø obratka	2 - 40 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda