




## Par uređaja za ispitivane s valjcima namjestive visine, za maksimalni $\varnothing$ obratka: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	443050 32
GTIN	4030234000435
Razred artikla	46K

### Opis

#### Upotreba:

Za prihvat ekscentričnih ili nepravilnih dijelova.  
I za dijelove s različitim promjerima.

#### Odgovara:

Uređaj za ispitivanje koncentričnosti br. 443000 vel. 50 i 75/443210.

### Tehnički opis

za maksimalni $\varnothing$ obratka	32 mm
Visina vrha	66 (pri $d = 10$ ) mm
Širina T matice h6	10 mm
$\varnothing$ -područje	2 - 32 mm
maksimalna opteretivost po paru	20 kg
Vrsta proizvoda	Par vodilica

