



## Mali mjerni stol, tip: 68



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442930 68
GTIN	4030234000015
Razred artikla	46K

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. Ø držača mjernog sata 8 mm.

Površina stola s utorima za prašinu. Čvrsta izvedba bez preciznog namještanja.

#### Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Kalibriranje: D1

Istovar: 90 mm

Maksimalna mjerna visina: 100 mm

Ø stupa: 22 mm

Poprečni krak Ø: 18 mm

Duljina stola: 68 mm

Širina stola: 60 mm

### Tehnički opis

Širina stola	60 mm
Ukupna visina	200 mm
Ø stupa	22 mm

Poprečni krak Ø	18 mm
Maksimalna mjerna visina	100 mm
Istovar	90 mm
Duljina stola	68 mm
Težina	3,5 kg
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mali mjerni stol

## Usluge

Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	016220 400X400
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400