

**HOLEX****Dubinomjer s kukom, mjerno područje: 500Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418500 500L
GTIN	4045197203724
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Mjerna letvica matirano kromirana. Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Tanka upuštena mjerna letvica s podjelom na obje strane. Okretom mjerne letvice **može se koristiti i kao normalni dubinomjer**. Mjerne površine najfinije brušene.

**Dio isporuke:**

Vel. 500 L u jednoj kutiji.

**Tehnički opis**

Dimenzija kukice b	10 mm
Dimenzija kukice a	36 mm
Presjek mjerne vodilice	20×5 mm
Podjela	1/20 mm
Duljina skale	39 mm
Mjerno područje	0 - 500 mm
Duljina mosta	250 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,1 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A2
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 500 mm	021220 500
DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 500 mm	021230 500