




Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPG, za maksimalni Ø obratka: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	443300 50
GTIN	2050001944733
Razred artikla	46L

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija s prednapregnutim valjnim ležajevima.

Tip RPG za ispitivanja u serijskoj proizvodnji

Upotreba:

Za ispitivanje na vanjskim, unutarnjim i ravnim površinama rotirajućih elemenata.

Točnost:

Koncentričnost **0,002 mm.**

Dio isporuke:

Uključuje ključ i brus (bez mjernih satova).

Dodatni pribor:

Križni klizač za mjerenje ravnih površina.

Mjerni klizač sa šiljkom ili prevučenim valjkom.

Zglobna ručica s držačem mjernog instrumenta.

Valjci s HM prevlakom.

Električni pogon s varijabilnim transformatorom.

Pneumatski zakretni krak s vlačnim valjkom.

Napomena:

Svi tipovi uređaja s drugim tipom valjka (valjci s utorima ili cilindrični valjci) na upit.

Tehnički opis

Duljina osnovne ploče	400 mm
Ø valjka	50 mm

za \varnothing obratka	4 - 50 mm
Širina osnovne ploče	160 mm
za maksimalni \varnothing obratka	50 mm
Tip kotačića	cilindrični valjci
Težina	11 kg
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda