




Par uređaja za ispitivane s valjcima namjestive visine, za maksimalni \varnothing obratka: 65mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	443050 65
GTIN	4030234000428
Razred artikla	46K

Opis

Upotreba:

Za prihvat ekscentričnih ili nepravilnih dijelova.
I za dijelove s različitim promjerima.

Odgovara:

Uređaj za ispitivanje koncentričnosti br. 443000 vel. 100 i 150.

Tehnički opis

Visina vrha	99 (kod d = 10) mm
Širina T matice h6	12 mm
za maksimalni \varnothing obratka	65 mm
\varnothing -područje	2 - 65 mm
maksimalna opteretivost po paru	30 kg
Vrsta proizvoda	Par vodilica

