

HOLEX**Dubinomjer s dvostrukom kukom, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418520 200
GTIN	4045197203731
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač matirano kromirani, s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine najfinije brušene.

Upotreba:

Univerzalna primjena za mjerenje dubine, duljine, suženja i utora – a posebice za provrte. Molimo da pazite na dimenziju a.

Tehnički opis

Duljina mosta	100 mm
Podjela	1/20 mm
Duljina skale	39 mm
Presjek mjerne vodilice	10×3 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Dimenzija kukice a	23 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A2
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200
DAkKS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200