

**Mali mjerni stol, tip: 115****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442930 115
GTIN	4030234000374
Razred artikla	46K

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. Ø držača mjernog sata 8 mm.

Površina stola s utorima za prašinu. Čvrsta izvedba bez preciznog namještanja.

**Ravnost  $\leq 5 \mu\text{m}$ .**

Kalibriranje: D1

Istovar: 135 mm

Maksimalna mjerna visina: 150 mm

Ø stupa: 28 mm

Poprečni krak Ø: 20 mm

Duljina stola: 115 mm

Širina stola: 98 mm

**Tehnički opis**

Ukupna visina	284 mm
Istovar	135 mm
Težina	7,1 kg

Širina stola	98 mm
Maksimalna mjerna visina	150 mm
Duljina stola	115 mm
Ø stupa	28 mm
Poprečni krak Ø	20 mm
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mali mjerni stol

## Usluge

Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	016220 400X400
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Mjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400