

**Visinomjer s povećalom, visina označavanja: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443805 300
GTIN	4045197204714
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto postolje s lepanom donjom površinom. Očitanje 0,02 mm s preciznim namještanjem s umetkom od tvrdog metala. S pomičnom mjernom letvicom, povećalom i vijkom za namještanje.**

**Tehnički opis**

Kalibriranje	E1
Širina površine podnožja	90 mm
Visina označavanja	300 mm
Duljina površine podnožja	135 mm
Presjek mjernih stupova	28×9 mm
Skale	1/50 mm
Granica odstupanja	0,06 mm
Standard	Standard proizvođača

Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

DAkS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300
KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300

## Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom tip R	443816 R
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom tip E	443816 E