

**T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 1412125****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 375300 1412125 |
| GTIN           | 4020772080914  |
| Razred artikla | 35A            |

**Opis****Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Dio isporuke:**

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

**Napomena:**

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

**Tehnički opis**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nazivna mjera T-utora | 14 mm        |
| Širina kamena e       | 22 mm        |
| Duljina navoja b      | 75 mm        |
| Visina k              | 8 mm         |
| mala širina kamena a  | 13,7 mm      |
| Navoj G               | M12          |
| Duljina D (L)         | 125 mm       |
| Tip                   | 787          |
| Vrsta proizvoda       | Utorni vijak |

