



## T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 1412200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375300 1412200
GTIN	4020772080921
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Dio isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

#### Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

### Tehnički opis

Širina kamena e	22 mm
mala širina kamena a	13,7 mm
Visina k	8 mm
Duljina navoja b	120 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Navoj G	M12
Duljina D (L)	200 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

