

**Mahr****Digitalni visinomjer, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445000 600
GTIN	4059192016814
Razred artikla	43B

**Opis****Izvedba:**

LCD zaslon visine 12 mm, jakog kontrasta. Stabilno, ergonomsko postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom za glatko kontinuirano pomicanje. Kliznik i mjerna letvica od kaljenog čelika, otpornog na koroziju. Veliki kotačić za pozicioniranje i mjerenje. Dodatno **vijak za precizno namještanje i učvršćivanje.**

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032,1 mjerni krak s VHM pločicom br. 445002.

**Dodatni pribor:**

Držač za mjerni sat s ticalom br. 445004, podatkovni kabel br. 498940.

**Tehnički opis**

Širina površine podnožja	98 mm
Težina	6,2 kg
Visina označavanja	600 mm
Presjek mjernih stupova	35×15 mm
Duljina površine podnožja	180 mm
Granica odstupanja	0,05 mm

Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

Kalibriranje Visinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Pribor

Priključni kabl simplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabel tip USB2	498938 USB2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl simplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom	445002