



## T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 1616250



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375300 1616250
GTIN	4020772081003
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Dio isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

#### Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

### Tehnički opis

Visina k	9 mm
Nazivna mjera T-utora	16 mm
Širina kamena e	25 mm
mala širina kamena a	15,7 mm
Duljina navoja b	150 mm
Navoj G	M16
Duljina D (L)	250 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

