



Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418802 300
GTIN	4045197528889
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna klizna svojstva zahvaljujući dvostrukom vođenju **putem prizmatičnih vodilica**. Mjerni graničnik od tvrdo prevučenog aluminija s dvije navojne rupe (M2,5) od 90° za prihvat mjernih uložaka.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni taster br.434900 vel.2, 3mjerna produžetka (150, 300 i 450 mm), 1 baterija br.081560 vel. LR44 i tvornički ispitni protokol.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 – 434915 s navojem M2,5.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 300 mm
Presjek mjerne vodilice	23,5 × 9 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,04 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20

Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16

Čelično ticalo tip 14/30

434900 14/30