

Mitutoyo**Digitalni visinomjer, visina označavanja: 300mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445222 300
GTIN	2050001062291
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Izravno očitavanje s digitalnog zaslona. Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje.

Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti – pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel. 1000 s 3 mjerne vodilice). **Dvije unaprijed određene vrijednosti** omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka). **Mjerni krak s VHM pločicom**. Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje. Dodatno **sa signalnim senzorom**. Osobito prikladan za apsolutno mjerenje, usporedno mjerenje i mjerenje lančanih dimenzija.

Upotreba:

Pri dodiru s mjerenom površinom aktivira se zvučni signal. Mjernu vrijednost se pohranjuje i nakon daljnjeg pomicanja (slobodni hod 2 mm), jednostavno rukovanje. **Ø glave ticala se automatski uzima u obzir.**

Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357,1 pokrivač, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 445230, 1 ticalo

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br. 445250, kutomjer br. 453500, držač br. 453520 i podatkovni kabel br. 497080.

Tehnički opis

Visina označavanja	300 mm
Širina površine podnožja	91 mm
Duljina površine podnožja	135 mm
Granica odstupanja	0,02 mm
Očitavanje	0,005 mm
Vijek trajanja baterije cca	3500 h
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300
KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300

Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 300 mm	453500 300
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom	445230
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 500 mm	453500 500

Odašiljač tip S1	498966 S1
Četverokutni držač	445180
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl tip D1	497080 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Držač za kutomjer	453520
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 150 mm	453500 150
Priključni kabl tip D2	497080 D2
Priključni kabl tip USB2	497080 USB2