

HOLEX**Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418802 800
GTIN	4045197529107
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi digitalni zaslon. Optimalna klizna svojstva zahvaljujući dvostrukom vođenju **putem prizmatičnih vodilica**. Mjerni graničnik od tvrdo prevučenog aluminija s dvije navojne rupe (M2,5) od 90° za prihvat mjernih uložaka.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni taster br.434900 vel.2, 3mjerna produžetka (150, 300 i 450 mm), 1 baterija br.081560 vel. LR44 i tvornički ispitni protokol.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 – 434915 s navojem M2,5.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 800 mm
Kalibriranje	A1
Presjek mjerne vodilice	23,5 × 9 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,06 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20

Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4

Čelično ticalo tip 29/20

434900 29/20