



## T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 1614125



### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 375300 1614125 |
| GTIN           | 4020772084455  |
| Razred artikla | 35A            |

### Opis

#### Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Dio isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

#### Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

### Tehnički opis

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Visina k              | 9 mm         |
| Širina kamena e       | 25 mm        |
| Duljina navoja b      | 75 mm        |
| mala širina kamena a  | 15,7 mm      |
| Nazivna mjera T-utora | 16 mm        |
| Navoj G               | M14          |
| Duljina D (L)         | 125 mm       |
| Tip                   | 787          |
| Vrsta proizvoda       | Utorni vijak |

