

**Mitutoyo****Digitalni visinomjer, visina označavanja: 600mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445222 600
GTIN	2050001062307
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Izravno očitavanje s digitalnog zaslona. Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje.**

**Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti** – pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel. 1000 s 3 mjerne vodilice). **Dvije unaprijed određene vrijednosti** omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka). **Mjerni krak s VHM pločicom**. Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje. Dodatno **sa signalnim senzorom**. Osobito prikladan za apsolutno mjerenje, usporedno mjerenje i mjerenje lančanih dimenzija.

### Upotreba:

Pri dodiru s mjerenom površinom aktivira se zvučni signal. Mjernu vrijednost se pohranjuje i nakon daljnjeg pomicanja (slobodni hod 2 mm), jednostavno rukovanje. **Ø glave ticala se automatski uzima u obzir.**

### Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357,1 pokrivač, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 445230, 1 ticalo

### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br. 445250, kutomjer br. 453500, držač br. 453520 i podatkovni kabel br. 497080.

## Tehnički opis

Širina površine podnožja	120 mm
Duljina površine podnožja	180 mm
Visina označavanja	600 mm
Granica odstupanja	0,04 mm
Očitavanje	0,005 mm
Vijek trajanja baterije cca	3500 h
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

Kalibriranje Visinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom	445230
Priključni kabels Data tipkom tip D2	497100 D2
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 300 mm	453500 300
Priključni kabels Data tipkom tip D1	497100 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2

Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 500 mm	453500 500
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Držać za kutomjer	453520
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 150 mm	453500 150
Odašiljač tip S1	498966 S1
Četverokutni držać	445180