



T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) pojedinačni, tip: 1212200



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 375305 1212200 |
| GTIN | 4020772080440 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

Standardna izvedba, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Duljina navoja b | 120 mm |
| Širina kamena e | 18 mm |
| Visina k | 7 mm |
| mala širina kamena a | 11,7 mm |
| Nazivna mjera T-utora | 12 mm |
| Navoj G | M12 |
| Duljina D (L) | 200 mm |
| Tip | 787 |
| Vrsta proizvoda | Utorni vijak |

