

HOLEX**Visinomjer s povećalom, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443805 600
GTIN	4045197326843
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Čvrsto postolje s lepanom donjom površinom. Očitanje 0,02 mm s preciznim namještanjem s umetkom od tvrdog metala. S pomičnom mjernom letvicom, povećalom i vijkom za namještanje.

Tehnički opis

Duljina površine podnožja	175 mm
Presjek mjernih stupova	35×12 mm
Širina površine podnožja	120 mm
Kalibriranje	E1
Visina označavanja	600 mm
Skale	1/50 mm
Granica odstupanja	0,06 mm
Standard	Standard proizvođača

Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024640 1000

Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom tip E	443816 E
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom tip R	443816 R