

**T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 2220315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375300 2220315
GTIN	4020772081089
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Standardna izvedba**, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Dio isporuke:**

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

**Napomena:**

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

**Tehnički opis**

Širina kamena e	35 mm
Visina k	14 mm
mala širina kamena a	21,7 mm
Duljina navoja b	190 mm
Nazivna mjera T-utora	22 mm
Navoj G	M20
Duljina D (L)	315 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

