

**Digitalni visinomjer, visina označavanja: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	443850 300
GTIN	4045197204745
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

Digitalni visinomjer za mjerenje visine i označavanje s finim podešavanjem. Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom.

LCD indikator kojeg je moguće lako očitavati. Mjerni krak s VHM pločicom.

**Funkcija:**

Pronalaženje nule u svakom položaju.

Mogućnost spremanja izmjerenih vrijednosti (HOLD).

ABS / INC, TOL i SET.

**Dio isporuke:**

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443851.

**Tehnički opis**

Širina površine podnožja	90 mm
Duljina površine podnožja	135 mm
Visina označavanja	300 mm
Težina	2,1 kg

Presjek mjernih stupova	23×6,1 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

KalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024630 300
DAkKS kalibriranjeVisinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 300 mm	024640 300

## Pribor

Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443851 300
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 600 mm	443851 600
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357