

**Mitutoyo****Digitalni visinomjer, visina označavanja: 600mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445152 600
GTIN	4946368583334
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Izravno očitavanje s digitalnog zaslona. Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje.**  
**Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti** – pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel.1000 s 3 mjerne vodilice).  
**Dvije unaprijed određene vrijednosti** omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka).  
**Mjerni krak s VHM pločicom.** Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje.

### Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357, 1 pokrivač, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443510.

### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br. 445250, kutomjer br. 453500, držač br. 453520 i podatkovni kabel br. 497080.

## Tehnički opis

Duljina površine podnožja	180 mm
---------------------------	--------

Širina površine podnožja	120 mm
Visina označavanja	600 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Očitavanje	0,005 mm
Vijek trajanja baterije cca	3500 h
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

## Usluge

Kalibriranje Visinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 500 mm	453500 500
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 200 mm	443510 200
Držać za kutomjer	453520
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Četverokutni držać	445180

Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 300 mm	453500 300
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabels Data tipkom tip D1	497100 D1
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom za visinu označavanja 300 mm	443510 300
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Univerzalni kutomjer s povećalom duljina vodilice 150 mm	453500 150
Priključni kabel tip D2	497080 D2